


DIMALCDrive / LCDrive Mask



Sono indicate le dimensioni massime di LCDrive, che possono tuttavia variare di qualche decimo di millimetro, da usare come riferimento approssimativo per la stampa 1:1. Si consiglia, prima della prova, di incollare la dima su di un cartoncino spesso circa 1mm e di ritagiarlo insieme alla dima. In questo modo la prova risulta essere maggiormente realistica in quanto la zona delle celle e' studiata per sigillare, in alcuni casi interferendo, con la guarnizione superiore del casco.

Here you can find the maximum dimensions of LCDrive, that can even vary of some tenth of millimeter. They are to be used as approximate reference for printing in 1:1 scale. We suggest to glue the mask on a thin cardboard of about 1mm to be cutted together with. This way the test will be more realistic, as the cells zone is designed to seal, interfering in some cases, with the upper gasket of the helmet.