


# DIMA PCShade/LightShade MEDIUM

## PCShade/LightShade MEDIUM Mask



Sono indicate le dimensioni massime di PCShade/LightShade Medium, che possono tuttavia variare di qualche decimo di millimetro, da usare come riferimento approssimativo per verificare se la stampa risulti in scala 1:1. La dima va poi ritagliata per effettuare la prova sulla visiera del proprio casco.

Here you can find the maximum dimensions of PCShade/LightShade Medium, that can vary of some tenth of millimeter. They are to be used as approximate reference to verify if the print matches 1:1 scale. The mask has then to be cutted for your helmet visor fitting test.

**NOTA** - I migliori risultati ai fini di evitare interferenze con le guarnizioni si ottengono accoppiando la stampa con un cartoncino e considerando circa 1 cm di margine dal taglio superiore della visiera  
**NOTE** - Best results in avoiding helmet gasket interferences can be achieved coupling print with a cardboard and leaving about 1 cm of margin in the superior part of the visor